

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M14X1,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130015 M14X1,75
GTIN	4062406019044
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Teljes hossz L	110 mm
Menetemelkedés	1,75 mm
Forgácshornok száma	3
Menetmélység	35 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	6H +0,20
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H

Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Magfurat Ø	12,25 mm
Szár négyszög □	9 mm
Szár Ø D _s	11 mm
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 376
Menet Ø	14 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M14×1,75
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró