

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M20X0,35****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130015 M20X0,35
GTIN	4062406019464
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Forgácshornok száma	3
Menetemelkedés	0,35 mm
Magfurat Ø	19,65 mm
Szár négyszög □	12 mm
Menetmélység	50 mm
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D _s	16 mm
Menet Ø	20 mm
Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz L	140 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H

Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	6H +0,20
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	M
Menetméret	M20×0,35
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró