

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M21X0,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130015 M21X0,5
GTIN	4062406019563
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	18 mm
Vágóélek száma Z	3
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G

Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	14,5 mm
Menet Ø	21 mm
Forgácshornok száma	3
Menetemelkedés	0,5 mm
Szabvány	DIN 376
Magfurat Ø	20,5 mm
Menetmélység	52,5 mm
Teljes hossz L	140 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M21×0,5
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró