

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M24X0,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130015 M24X0,5
GTIN	4062406019778
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Magfurat Ø	23,5 mm
Szár Ø D _s	18 mm
Teljes hossz L	160 mm
Szabvány	DIN 376
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	6H +0,20
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H

Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornok száma	3
Menetmélység	60 mm
Menetemelkedés	0,5 mm
Szár négyszög □	14,5 mm
Menet Ø	24 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	M
Menetméret	M24×0,5
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró