

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M2,2X0,25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130015 M2,2X0,25
GTIN	4062406018320
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 25 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Szabvány	DIN 371
Menetemelkedés	0,25 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G

Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	5,5 mm
Forgácshornok száma	3
Szár négyszög □	2,1 mm
Teljes hossz L	45 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Menet Ø	2,2 mm
Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	1,95 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M2,2×0,25
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró