

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M17X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130015 M17X1,5
GTIN	4062406019266
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Szár négyszög <input type="checkbox"/>	11 mm
Menet Ø	17 mm
Szabvány	DIN 376
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	6H +0,20
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX

Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Teljes hossz L	125 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetmélység	42,5 mm
Magfurat Ø	15,5 mm
Menetemelkedés	1,5 mm
Szár Ø D _s	14 mm
Forgácshornok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	M
Menetméret	M17×1,5
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró