

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M11X0,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130015 M11X0,5
GTIN	4062406018795
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Forgácshornok száma	3
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	6H +0,20
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX

Tűrési osztály	6H +0,10
Menet Ø	11 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D _s	9 mm
Menetmélység	27,5 mm
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	10,5 mm
Szár négyszög □	7 mm
Menetemelkedés	0,5 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M11×0,5
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró