

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M15X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130015 M15X1,5
GTIN	4062406019112
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Szár négyszög <input type="checkbox"/>	9 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Magfurat Ø	13,5 mm
Szabvány	DIN 376
Teljes hossz L	110 mm
Forgácshornyok száma	3
Menetemelkedés	1,5 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	6H +0,20

Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Menetmélység	37,5 mm
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	15 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	M
Menetméret	M15×1,5
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró