

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M2,5X0,35****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130015 M2,5X0,35
GTIN	4062406018375
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 25 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Teljes hossz L	50 mm
Szár négyszög □	2,1 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	6,25 mm
Magfurat Ø	2,15 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	6H +0,20
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX

Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Menetemelkedés	0,35 mm
Forgácshoronyok száma	3
Menet Ø	2,5 mm
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D _s	2,8 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetfajta	M
Menetméret	M2,5×0,35
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró