

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M14X1,25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130015 M14X1,25
GTIN	4062406019020
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	6H +0,20
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10

Szabvány	DIN 376
Szár Ø D _s	11 mm
Teljes hossz L	110 mm
Menet Ø	14 mm
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	3
Menetmélység	35 mm
Szár négyszög □	9 mm
Forgácshornyok száma	3
Menetemelkedés	1,25 mm
Magfurat Ø	12,75 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M14×1,25
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró