

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, MF: M43X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130015 M43X0,75
GTIN	4062406021252
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Menetemelkedés	0,75 mm
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D _s	36 mm
Teljes hossz L	220 mm
Szár négyzet \square	29 mm
Szerszámanyag	HSS E
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	6H +0,20
Tűrés osztály	ISO 3 6G

Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Forgácshornyok száma	4
Menetmélység	107,5 mm
Menet Ø	43 mm
Magfurat Ø	42,25 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	M
Menetméret	M43×0,75
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró