

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M34X1,75****Rendelési adatok**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 130015 M34X1,75 |
| GTIN              | 4062406020613   |
| Árucikk kategória | 10N             |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Vágóélek száma Z | 4          |
| Magfurat Ø       | 32,25 mm   |
| Menetmélység     | 85 mm      |
| Menet Ø          | 34 mm      |
| Tűrés osztály    | ISO 1 4H   |
| Tűrés osztály    | ISO 1X 4HX |
| Tűrés osztály    | ISO 2 6H   |
| Tűrés osztály    | ISO 2X 6HX |
| Tűrés osztály    | 6H +0,05   |
| Tűrés osztály    | 6H +0,20   |
| Tűrés osztály    | ISO 3 6G   |
| Tűrés osztály    | ISO 3X 6GX |
| Tűrés osztály    | 7H         |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tűrés osztály              | 7HX                                       |
| Tűrés osztály              | 7G  |
| Tűrés osztály              | 7GX                                       |
| Tűrés osztály              | 6H +0,10                                  |
| Teljes hossz L             | 200 mm                                    |
| Szár négyszög □            | 22 mm                                     |
| Menetemelkedés             | 1,75 mm                                   |
| Szár Ø D <sub>s</sub>      | 28 mm                                     |
| Forgácshornok száma        | 4   |
| Szerszámanyag              | HSS E                                     |
| Szabvány                   | DIN 376                                   |
| Menetfajta                 | M   |
| Menetméret                 | M34×1,75                                  |
| Bevonat                    | TiN                                       |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | DIN 13                                    |
| Bekezdő alak               | C   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál                     |
| Vágásirány                 | jobbos                                    |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | Nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |