

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M44X0,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130015 M44X0,5
GTIN	4062406021269
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	6H +0,20
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10

Magfurat \varnothing	43,5 mm
Szár négyszög \square	29 mm
Menetmélység	110 mm
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornok száma	4
Szabvány	DIN 376
Teljes hossz L	220 mm
Menetemelkedés	0,5 mm
Menet \varnothing	44 mm
Szár $\varnothing D_s$	36 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	M
Menetméret	M44x0,5
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró