

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, MF: M3,5X0,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130015 M3,5X0,5
GTIN	4062406018429
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Menetemelkedés	0,5 mm
Magfurat Ø	3 mm
Szár négyszög □	3 mm
Forgácshoronyok száma	3
Teljes hossz L	56 mm
Menet Ø	3,5 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G

Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Menetmélység	8,75 mm
Szár Ø D _s	4 mm
Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 371
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	M
Menetméret	M3,5×0,5
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró