

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M29X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130015 M29X0,75
GTIN	4062406020224
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Menetmélység	72,5 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetemelkedés	0,75 mm
Magfurat Ø	28,25 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	29 mm
Forgácshornyok száma	4
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05

Tűrés osztály	6H +0,20
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Teljes hossz L	180 mm
Szár négyszög □	18 mm
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	M
Menetméret	M29×0,75
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró