

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M3,5X0,6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130015 M3,5X0,6
GTIN	4062406018436
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	6H +0,20
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX

Tűrési osztály	6H +0,10
Szár Ø D _s	4 mm
Szár négyszög □	3 mm
Szerszámanyag	HSS E
Magfurat Ø	2,9 mm
Teljes hossz L	56 mm
Forgácshornok száma	3
Menetmélység	8,75 mm
Menetemelkedés	0,6 mm
Menet Ø	3,5 mm
Szabvány	DIN 371
Menetfajta	M
Menetméret	M3,5×0,6
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró