

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M31X0,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130015 M31X0,5
GTIN	4062406020361
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	6H +0,20
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10

Magfurat Ø	30,5 mm
Menetmélység	77,5 mm
Forgácshornyok száma	4
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	4
Menetemelkedés	0,5 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	31 mm
Teljes hossz L	180 mm
Szár négyszög □	20 mm
Szár Ø D _s	25 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M31×0,5
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró