

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M4,5X0,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130015 M4,5X0,5
GTIN	4062406018481
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Menetmélység	11,25 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Vágóélek száma Z	3
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	6H +0,20
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX

Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Magfurat Ø	4 mm
Menet Ø	4,5 mm
Teljes hossz L	70 mm
Menetemelkedés	0,5 mm
Szabvány	DIN 371
Szerszámanyag	HSS E
Forgácsolások száma	3
Szár négyszög □	4,9 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M4,5×0,5
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró