

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, MF: M32X3****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 130015 M32X3  |
| GTIN              | 4062406020477 |
| Árucikk kategória | 10N           |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: M  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Tűrés osztály: ISO 1 4H  
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrés osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 3 mm  
Teljes hossz L: 180 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 25 mm  
Szár négyszög □: 20 mm  
Magfurat Ø: 29 mm

**Műszaki leírás**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Menet Ø               | 32 mm      |
| Szár Ø D <sub>s</sub> | 25 mm      |
| Tűrés osztály         | ISO 1 4H   |
| Tűrés osztály         | ISO 1X 4HX |
| Tűrés osztály         | ISO 2 6H   |
| Tűrés osztály         | ISO 2X 6HX |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tűrési osztály             | 6H +0,05                                  |
| Tűrési osztály             | 6H +0,20                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 3 6G                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 3X 6GX                                |
| Tűrési osztály             | 7H  |
| Tűrési osztály             | 7HX                                       |
| Tűrési osztály             | 7G  |
| Tűrési osztály             | 7GX                                       |
| Tűrési osztály             | 6H +0,10                                  |
| Szár négyszög □            | 20 mm                                     |
| Menetemelkedés             | 3 mm                                      |
| Magfurat Ø                 | 29 mm                                     |
| Szabvány                   | DIN 376                                   |
| Teljes hossz L             | 180 mm                                    |
| Menetmélység               | 80 mm                                     |
| Vágóélek száma Z           | 4   |
| Szerszámanyag              | HSS E                                     |
| Forgácshornyok száma       | 4   |
| Menetfajta                 | M   |
| Menetméret                 | M32×3                                     |
| Bevonat                    | TiN                                       |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | DIN 13                                    |
| Bekezdő alak               | C   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál                     |
| Vágásirány                 | jobbos                                    |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró