

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M35X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130015 M35X0,75
GTIN	4062406020675
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	4
Forgácshornok száma	4
Szabvány	DIN 376
Menet Ø	35 mm
Magfurat Ø	34,25 mm
Szár négyszög □	22 mm
Menetmélység	87,5 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	0,75 mm
Teljes hossz L	200 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H

Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Szár Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M35×0,75
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró