

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M4X0,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130015 M4X0,5
GTIN	4062406018450
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	3,5 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	0,5 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	6H +0,20
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX

Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Menet Ø	4 mm
Menetmélység	10 mm
Forgácshornok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Szár Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Teljes hossz L	63 mm
Szabvány	DIN 371
Szár négyszög □	3,4 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M4x0,5
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró