

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M48X0,35****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130015 M48X0,35
GTIN	4062406021429
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Menet Ø	48 mm
Menetmélység	120 mm
Magfurat Ø	47,65 mm
Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	0,35 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	29 mm
Forgácshornyok száma	4
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05

Tűrés osztály	6H +0,20
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Szár Ø D _s	36 mm
Teljes hossz L	250 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	M
Menetméret	M48x0,35
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró