

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M51X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130015 M51X0,75
GTIN	4062406021634
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Szár négyszög <input type="checkbox"/>	32 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX

Tűrési osztály	6H +0,10
Szabvány	DIN 376
Szár $\varnothing D_s$	40 mm
Magfurat $\varnothing$	50,25 mm
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornok száma	4
Menet $\varnothing$	51 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetmélység	127,5 mm
Teljes hossz L	250 mm
Menetemelkedés	0,75 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M51×0,75
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró