

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M2X0,25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130016 M2X0,25
GTIN	4062406021870
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 25 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: MF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 0,25 mm
Teljes hossz L: 45 mm
Szár Ø D_s: 2,8 mm
Szár négyszög □: 2,1 mm
Magfurat Ø: 1,75 mm

Műszaki leírás

Forgácshornok száma	3
Szár négyszög □	2,1 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX

Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Teljes hossz L	45 mm
Szabvány	DIN 371
Menetmélység	5 mm
Magfurat Ø	1,75 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	0,25 mm
Szár Ø D _s	2,8 mm
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	2 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M2×0,25
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfűró