

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M1,1X0,2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130016 M1,1X0,2
GTIN	4062406021733
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 25 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: MF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Tűrési osztály: ISO 1 4H
Tűrési osztály: ISO 1X 4HX
Tűrési osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 0,2 mm
Teljes hossz L: 40 mm
Szár Ø D_s: 2,5 mm
Szár négyszög □: 2,1 mm
Magfurat Ø: 0,9 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	0,9 mm
Menetemelkedés	0,2 mm
Teljes hossz L	40 mm
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D _s	2,5 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H

Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Szár négyszög □	2,1 mm
Vágóélek száma Z	2
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	1,1 mm
Forgácshornyok száma	2
Menetmélység	2,75 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M1,1×0,2
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró