

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M14X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130016 M14X0,75
GTIN	4062406022594
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: MF-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Tűrés osztály: ISO 1 4H  
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrés osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 0,75 mm  
Teljes hossz L: 110 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 11 mm  
Szár négyszög □: 9 mm  
Magfurat Ø: 13,25 mm

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	9 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Menet Ø	14 mm
Szabvány	DIN 376
Teljes hossz L	110 mm
Menetemelkedés	0,75 mm

Szerszámanyag	HSS E
Magfurat Ø	13,25 mm
Vágóélek száma Z	3
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	6H +0,20
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Menetmélység	35 mm
Forgácshornyok száma	3
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M14×0,75
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró