

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M9X0,35****Rendelési adatok**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma    | 130016 M9X0,35 |
| GTIN              | 4062406022266  |
| Árucikk kategória | 10N            |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: MF-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Tűrés osztály: ISO 1 4H  
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrés osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 0,35 mm  
Teljes hossz L: 90 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 9 mm  
Szár négyszög □: 7 mm  
Magfurat Ø: 8,65 mm

**Műszaki leírás**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Menetmélység          | 22,5 mm |
| Forgácshornyok száma  | 3       |
| Magfurat Ø            | 8,65 mm |
| Teljes hossz L        | 90 mm   |
| Szár Ø D <sub>s</sub> | 9 mm    |
| Szerszámanyag         | HSS E   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Szár négyszög □            | 7 mm                                      |
| Menetemelkedés             | 0,35 mm                                   |
| Tűrési osztály             | ISO 1 4H                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 1X 4HX                                |
| Tűrési osztály             | ISO 2 6H                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 2X 6HX                                |
| Tűrési osztály             | 6H +0,05                                  |
| Tűrési osztály             | 6H +0,20                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 3 6G                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 3X 6GX                                |
| Tűrési osztály             | 7H  |
| Tűrési osztály             | 7HX                                       |
| Tűrési osztály             | 7G  |
| Tűrési osztály             | 7GX                                       |
| Tűrési osztály             | 6H +0,10                                  |
| Menet Ø                    | 9 mm                                      |
| Szabvány                   | DIN 371                                   |
| Vágóélek száma Z           | 3   |
| Menetfajta                 | MF-LH                                     |
| Menetméret                 | M9×0,35                                   |
| Bevonat                    | TiN                                       |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | DIN 13                                    |
| Bekezdő alak               | C   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál                     |
| Vágásirány                 | balra                                     |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Színes gyűrű   | Nincs     |
| Termék fajtája | Menetfúró |