

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M50X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130015 M50X1,5
GTIN	4062406021580
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	4
Szár Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Menet Ø	50 mm
Szabvány	DIN 376
Magfurat Ø	48,5 mm
Forgácshornok száma	4
Menetmélység	125 mm
Teljes hossz L	250 mm
Szár négyszög □	32 mm
Menetemelkedés	1,5 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX

Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Menetfajta	M
Menetméret	M50×1,5
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró