

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M1,2X0,2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130016 M1,2X0,2
GTIN	4062406021757
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 25 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: MF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Tűrés osztály: ISO 1 4H

Tűrés osztály: ISO 1X 4HX

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,2 mm

Teljes hossz L: 40 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 2,5 mm

Szár négyszög □: 2,1 mm

Magfurat Ø: 1 mm

**Műszaki leírás**

Forgácshornyok száma	2
Magfurat Ø	1 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	3 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX

Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Szabvány	DIN 371
Szár négyszög □	2,1 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Menet Ø	1,2 mm
Menetemelkedés	0,2 mm
Vágóélek száma Z	2
Teljes hossz L	40 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M1,2×0,2
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró