

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M3,5X0,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130016 M3,5X0,5
GTIN	4062406022013
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: MF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 0,5 mm
Teljes hossz L: 56 mm
Szár Ø D_s: 4 mm
Szár négyszög □: 3 mm
Magfurat Ø: 3 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	3 mm
Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 371
Szár négyszög □	3 mm
Menetmélység	8,75 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H

Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	56 mm
Forgácshornok száma	3
Menet Ø	3,5 mm
Szár Ø D _s	4 mm
Menetemelkedés	0,5 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M3,5×0,5
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró