

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M2,5X0,2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130016 M2,5X0,2
GTIN	4062406021948
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 25 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: MF-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Tűrés osztály: ISO 1 4H  
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrés osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 0,2 mm  
Teljes hossz L: 50 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
Szár négyszög □: 2,1 mm  
Magfurat Ø: 2,3 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	2,5 mm
Menetmélység	6,25 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Vágóélek száma Z	3
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX

Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Menetemelkedés	0,2 mm
Forgácshornyok száma	3
Szabvány	DIN 371
Szár négyszög □	2,1 mm
Teljes hossz L	50 mm
Szerszámanyag	HSS E
Magfurat Ø	2,3 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M2,5×0,2
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró