

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M5X0,35****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130016 M5X0,35
GTIN	4062406022099
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: MF-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Tűrés osztály: ISO 1 4H  
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrés osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 0,35 mm  
Teljes hossz L: 70 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 6 mm  
Szár négyszög □: 4,9 mm  
Magfurat Ø: 4,65 mm

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	4,9 mm
Magfurat Ø	4,65 mm
Menet Ø	5 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H

Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Teljes hossz L	70 mm
Menetemelkedés	0,35 mm
Szabvány	DIN 371
Forgácshornokok száma	3
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	12,5 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M5×0,35
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró