

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M8X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130016 M8X0,75
GTIN	4062406022235
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: MF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Tűrés osztály: ISO 1 4H

Tűrés osztály: ISO 1X 4HX

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,75 mm

Teljes hossz L: 90 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Szár négyszög □: 6,2 mm

Magfurat Ø: 7,25 mm

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	0,75 mm
Magfurat Ø	7,25 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Menetmélység	20 mm

Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Szabvány	DIN 371
Teljes hossz L	90 mm
Forgácshornyok száma	3
Menet Ø	8 mm
Szár négyszög □	6,2 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M8×0,75
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró