

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.7/16-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 1.7/16-18
GTIN	4062406035860
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNEF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 18

Menet Ø: 36,512 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D_s: 28 mm

Szár négyszög □: 22 mm

Magfurat Ø: 35,3 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	1,411 mm
Szerszámanyag	HSS E
Magfurat Ø	35,3 mm
Teljes hossz L	200 mm
Szár Ø D _s	28 mm
Menetmélység	73 mm
Menet / coll	18

Szár négyszög □	22 mm
Forgácshornyok száma	4
Szabvány	DIN 376
Menet Ø	36,512 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	UNEF
Menetméret	1.7/16-18 UNEF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró