

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.5/16-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 1.5/16-8
GTIN	4062406038007
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 8

Menet Ø: 33,338 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Szár négyszög □: 22 mm

Magfurat Ø: 30,3 mm

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	200 mm
Forgácshornok száma	4
Menet / coll	8
Menetmélység	66,69 mm
Menetemelkedés	3,175 mm
Magfurat Ø	30,3 mm
Vágóélek száma Z	4

Menet Ø	33,338 mm
Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Szár négyszög □	22 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.5/16-8 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró