

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.11/16-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 1.11/16-20
GTIN	4062406036126
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 20

Menet Ø: 42,862 mm

Teljes hossz L: 220 mm

Szár Ø D_s: 36 mm

Szár négyszög □: 29 mm

Magfurat Ø: 41,68 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	42,862 mm
Menet / coll	20
Szár négyszög □	29 mm
Forgácshornyok száma	4
Teljes hossz L	220 mm
Menetmélység	85,72 mm
Szár Ø D _s	36 mm

Szerszámanyag	HSS E
Magfurat Ø	41,68 mm
Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	1,27 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	UN
Menetméret	1.11/16-20 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró