

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 1-10
GTIN	4062406037673
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 10
Menet Ø: 25,4 mm
Teljes hossz L: 160 mm
Szár Ø D_s: 20 mm
Szár négyszög □: 16 mm
Magfurat Ø: 23 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	23 mm
Teljes hossz L	160 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	76,2 mm
Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	2,54 mm
Menet Ø	25,4 mm

Szár négyszög □	16 mm
Vágóélek száma Z	4
Szár $\varnothing D_s$	20 mm
Menet / coll	10
Forgácshornok száma	4
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	1-10 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró