

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 5/16-36****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 130030 5/16-36 |
| GTIN | 4062406034634 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 36

Menet Ø: 7,94 mm

Teljes hossz L: 90 mm

Szár Ø D_s: 8 mm

Szár négyszög □: 6,2 mm

Magfurat Ø: 7,25 mm

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|----------|
| Menetemelkedés | 0,706 mm |
| Menetmélység | 23,79 mm |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Szár Ø D _s | 8 mm |
| Szabvány | DIN 371 |
| Szár négyszög □ | 6,2 mm |
| Menet / coll | 36 |

| | |
|----------------------------|---|
| Menet Ø | 7,94 mm |
| Forgácshornyok száma | 3 |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Teljes hossz L | 90 mm |
| Magfurat Ø | 7,25 mm |
| Menetfajta | UNS |
| Menetméret | 5/16-36 UNS |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | ASME B1.1 |
| Tűrési osztály | 1B |
| Tűrési osztály | 2B +0,10 |
| Tűrési osztály | 3B |
| Tűrési osztály | 2B +0,20 |
| Tűrési osztály | 2B |
| Tűrési osztály | 2B +0,05 |
| Bekezdő alak | B |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |