

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.10-28****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 NO.10-28
GTIN	4062406034436
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 28

Menet Ø: 4,83 mm

Teljes hossz L: 70 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 3,95 mm

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	4,9 mm
Forgácshornyok száma	3
Magfurat Ø	3,95 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	14,49 mm
Menetemelkedés	0,907 mm
Vágóélek száma Z	3

Szabvány	DIN 371
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Menet / coll	28
Menet Ø	4,83 mm
Teljes hossz L	70 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	10-28 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró