

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.7/16-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 1.7/16-20
GTIN	4062406035853
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 20

Menet Ø: 36,512 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D_s: 28 mm

Szár négyszög □: 22 mm

Magfurat Ø: 35,32 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	35,32 mm
Forgácshornyok száma	4
Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	200 mm
Menetmélység	73 mm
Szár négyszög □	22 mm

Menet Ø	36,512 mm
Vágóélek száma Z	4
Szár Ø D _s	28 mm
Menetemelkedés	1,27 mm
Menet / coll	20
Menetfajta	UN
Menetméret	1.7/16-20 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró