

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 3/4-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 3/4-18
GTIN	4062406035167
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 18  
Menet Ø: 19,05 mm  
Teljes hossz L: 125 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 14 mm  
Szár négyszög □: 11 mm  
Magfurat Ø: 17,75 mm

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	57,15 mm
Menetemelkedés	1,411 mm
Menet / coll	18
Menet Ø	19,05 mm

Vágóélek száma Z	3
Szár négyszög □	11 mm
Magfurat Ø	17,75 mm
Forgácshornyok száma	3
Teljes hossz L	125 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	3/4-18 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró