

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 5/8-27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 5/8-27
GTIN	4062406035013
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Szár négyszög □	9 mm
Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz L	110 mm
Menetemelkedés	0,941 mm
Magfurat Ø	15 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Menetmélység	47,64 mm
Forgácshornyok száma	3
Menet Ø	15,88 mm
Menet / coll	27
Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	UNS

Menetméret	5/8-27 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró