

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.4-48****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 NO.4-48
GTIN	4062406000202
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 25 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNF  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Menet / coll: 48  
Menet Ø: 2,85 mm  
Teljes hossz L: 56 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm  
Szár négyszög □: 2,7 mm  
Magfurat Ø: 2,4 mm

**Műszaki leírás**

Menet / coll	48
Menet Ø	2,85 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	0,529 mm
Szabvány	DIN 371

Menetmélység	8,55 mm
Szár négyszög □	2,7 mm
Teljes hossz L	56 mm
Forgácshornyok száma	3
Magfurat Ø	2,4 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	4-48 UNF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró