

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 7/8-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 7/8-12
GTIN	4062406035303
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 12
Menet Ø: 22,23 mm
Teljes hossz L: 140 mm
Szár Ø D_s: 18 mm
Szár négyszög □: 14,5 mm
Magfurat Ø: 20,2 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	66,69 mm
Szabvány	DIN 376
Magfurat Ø	20,2 mm
Menet Ø	22,23 mm
Szár Ø D _s	18 mm
Forgácshornyok száma	3
Menetemelkedés	2,117 mm

Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz L	140 mm
Szár négyszög □	14,5 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menet / coll	12
Menetfajta	UN
Menetméret	7/8-12 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró