

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1/4-32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 1/4-32
GTIN	4062406036805
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNEF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 32
Menet Ø: 6,35 mm
Teljes hossz L: 80 mm
Szár Ø D_s: 7 mm
Szár négyszög □: 5,5 mm
Magfurat Ø: 5,7 mm

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	3
Szár Ø D _s	7 mm
Szár négyszög □	5,5 mm
Szabvány	DIN 371
Menetmélység	19,05 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	0,794 mm

Magfurat Ø	5,7 mm
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	80 mm
Menet Ø	6,35 mm
Menet / coll	32
Menetfajta	UNEF-LH
Menetméret	1/4-32 UNEF LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró