

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.11/16-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 1.11/16-8
GTIN	4062406036164
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 8

Menet Ø: 42,862 mm

Teljes hossz L: 220 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Szár négyszög □: 29 mm

Magfurat Ø: 39,9 mm

**Műszaki leírás**

Menetmélység	85,72 mm
Menetemelkedés	3,175 mm
Szabvány	DIN 376
Menet Ø	42,862 mm
Teljes hossz L	220 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Vágóélek száma Z	4

Szerszámanyag	HSS E
Menet / coll	8
Magfurat Ø	39,9 mm
Szár négyszög □	29 mm
Forgácshornok száma	4
Menetfajta	UN
Menetméret	1.11/16-8 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró