

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.10-32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 NO.10-32
GTIN	4062406034429
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 32

Menet Ø: 4,83 mm

Teljes hossz L: 70 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 4,1 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	32
Teljes hossz L	70 mm
Menetmélység	14,49 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	4,83 mm

Menetemelkedés	0,794 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Magfurat Ø	4,1 mm
Szabvány	DIN 371
Forgácshornok száma	3
Menetfajta	UNF
Menetméret	10-32 UNF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró