

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus:
1.3/16-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 1.3/16-12
GTIN	4062406037857
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN-LH
Szerszámananyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 12
Menet Ø: 30,162 mm
Teljes hossz L: 180 mm
Szár Ø D_s: 22 mm
Szár négyszög □: 18 mm
Magfurat Ø: 28,2 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	180 mm
Magfurat Ø	28,2 mm
Szár négyszög □	18 mm
Menet / coll	12
Menet Ø	30,162 mm
Vágóélek száma Z	4
Forgácshornyok száma	4

Szabvány	DIN 376
Menetmélység	60,32 mm
Szár $\varnothing D_s$	22 mm
Menetemelkedés	2,117 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.3/16-12 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró