

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 5/8-27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 5/8-27
GTIN	4062406037253
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	47,64 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	3
Menet / coll	27
Forgácshornok száma	3
Szár négyszög □	9 mm
Menetemelkedés	0,941 mm
Magfurat Ø	15 mm
Menet Ø	15,88 mm
Teljes hossz L	110 mm
Menetfajta	UNS-LH

Menetméret	5/8-27 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró