

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 5/16-48****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 5/16-48
GTIN	4062406034610
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 48

Menet Ø: 7,94 mm

Teljes hossz L: 90 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Szár négyszög □: 6,2 mm

Magfurat Ø: 7,5 mm

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Teljes hossz L	90 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár négyszög □	6,2 mm
Menetemelkedés	0,529 mm
Magfurat Ø	7,5 mm
Menet / coll	48

Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornyok száma	3
Menetmélység	23,79 mm
Menet Ø	7,94 mm
Szabvány	DIN 371
Menetfajta	UNS
Menetméret	5/16-48 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró